

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.510

壁装式冷却装置 TopTherm Blue e

状态: 2026/5/25 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.510 - 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 0.3-4 kW

高效 Blue e 壁挂式冷却设备，制冷量范围为 300 W 至 4000 W，制冷量为 1000 W 以上的型号带集成式电冷凝液蒸发器。有“薄型”和“横向型”两种特殊规格可选。

特征

| | |
|--------------------------|---|
| 型号 | SK 3305.510 |
| 型式 | 壁装式 |
| 产品描述 | 高效 Blue e 壁挂式冷却设备，制冷量范围为 300 W 至 4000 W，制冷量为 1000 W 以上的型号带集成电子冷凝液蒸发器。 |
| 您的获益 | 可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连，用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备 |
| 材料 | 钢板 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 带疏水 RiNano 涂层的冷凝器 已接好线（可插接的接线板） 钻孔模板 安装固定件 集成式电冷凝液蒸发器 |
| 总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求 | 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1.6 kW 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1.73 kW 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1.18 kW 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1.26 kW |
| 额定工作电压 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| 关于订货编号的说明 | 供货时间请洽询 |
| 额定电流 最大 | 在 50 Hz 条件下: 11.5 A 在 60 Hz 条件下: 12.5 A |

特征

| | |
|------------------------------|---|
| 起动电流 (最大) | 在 50 Hz 条件下: 26 A 在 60 Hz 条件下: 28 A |
| 气流量 (自由送风) | 外部回路: 805 m ³ /h 内部回路: 585 m ³ /h |
| 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35 | 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.83 制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.79 |
| 型式 | 壁装式 |
| 尺寸 | 宽度: 400 mm 高度: 950 mm 深度: 260 mm |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | 外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| 制冷剂/制冷媒质 | 制冷剂: R-513A 量: 0.61 kg 全球暖化潜势 (GWP): 631 CO ₂ 等值物 (CO ₂ e): 0.38 t |
| 温度调节器 | e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C) |
| 工作温度范围 | 10 °C...55 °C |
| 贮存温度范围 | -40 °C...70 °C |
| 调节范围 | 20 °C...55 °C |
| 额定功率 Pel | 额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.87 kW 额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.96 kW 额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.91 kW 额定功率 L35 L50/60 Hz: 1 kW |
| 允许的工作压力 (p 最大) | 28 巴 |
| 前置熔断器 | 变压器保护开关: 14...20 A |

特征

| | |
|--|---|
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 43.7 kg |
| 毛重 | 46 kg |
| 税率号 | 84158200 |
| Custom Tariff Number China (deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 84180000 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| 产品描述 | 空调 RTT 1500W 115V 60HZ WM/CC |

批准

| | |
|----|---|
| 批准 | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
| 解释 | 符合性声明 Declaration of conformity - F-gas regulation 符合性声明 UK |