

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.040

连接软管

状态: 2026/2/22 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.040 - 连接软管

柔性连接软管，可缩短，两端带锁紧螺母，用于将 LCP/LCU 连接到固定的管道上。

特征

型号	SK 3311.040
材料	带钢螺纹和织物衬垫的 NBR (内部)
型式	机柜冷却装置
长度	1.8 m
接水口	G 1½" IG
工作温度范围	-30 °C...70 °C
允许的工作压力 (p 最大)	16 巴
包装单元	2 件
净重	7.422 kg
毛重	7.812 kg
税率号	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
产品描述	SK 连接软管，用于上下接水口，适用于 LCP Rack/Inline CW，长度：1800 mm