

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.140

壁挂式冷却装置

状态: 2025/12/16 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3329.140 - 壁挂式冷却装置 带基础控制器

壁挂式冷却设备，功率等级从 500 W 至 4.000 W，标准内嵌基础型控制器，液化器和电气式冷凝液蒸发器上的 RiNano 涂层。

特征

型号	SK 3329.140
材料	钢板
供货范围	已接好线 钻孔模板 安装固定件
总冷却功率, 符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 2,500 W 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 2,700 W 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1,900 W 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1,950 W
额定工作电压	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 3.7 A 在 60 Hz 条件下: 3.8 A
起动电流 (最大)	在 50 Hz 条件下: 6.8 A 在 60 Hz 条件下: 7.6 A
气流量 (自由送风)	外部回路: 710 m ³ /h 内部回路: 640 m ³ /h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.8
型式	壁装式

特征

尺寸	宽度: 400 mm 高度: 1,580 mm 深度: 295 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R134a 量: 0.95 kg
温度调节器	基本型控制器 (出厂设置 +35 °C)
工作温度范围	20 °C...55 °C
调节范围	30 °C...55 °C
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 1,425 W 额定功率 L35 L35/60 Hz: 1,625 W 额定功率 L35 L50/50 Hz: 1,675 W 额定功率 L35 L50/60 Hz: 1,975 W
前置熔断器	电机保护开关: 6.3...10 A
包装单元	1 件
净重	66.5
毛重	70
税率号	84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN	4028177323094
ECLASS 8.0	27180704

批准

批准	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
证书	EAC
解释	符合性声明 符合性声明 UK
