Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3340.230 架装式风扇用于 482.6 mm (19")

状态: 2025/10/31 (来源: rittal.com/tw-zh)



SK 3340.230 - 架装式风扇用于 482.6 mm (19") 气流量 320-480 m³/h

可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中始终循环,从而避免形成热点。

特征

| 型号 | SK 3340.230 |
|-----------|--|
| 产品描述 | 可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中永久循环,从而避免形成热点。 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 完成接线的单元 包括端子板和安装固定件 |
| 气流量(自由送风) | 320 m³/h |
| 额定工作电压 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| 额定电流 最大 | 在 50 Hz 条件下: 0.24 A 在 60 Hz 条件下: 0.22 A |
| 前置熔断器 | 自动保险器/熔丝: 6 A |
| 尺寸 | 宽度: 482.6 mm 高度: 44 mm 深度: 200 mm |
| 风扇轴距 | 85 mm |
| 风扇数量 | 2 |
| 噪音等级 | 在 50 Hz 条件下: 51 dB(A) |
| 工作温度范围 | -10 °C55 °C |

© Rittal 2025

特征

| 包装单元 | 1件 |
|------------|---------------|
| 净重 | 2.04 |
| 毛重 | 2.2 |
| 税率号 | 84145915 |
| EAN | 4028177041448 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

批准

| 批准 | UR + C-UR (recognized) VDE |
|----|-------------------------------|
| 解释 | 符合性声明 |

© Rittal 2025 3