

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3350.115

Vario 架装式风扇用于 482.6 mm (19")

状态: 2025/11/25 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3350.115 - Vario 架装式风扇用于 482.6 mm (19") 气 流量 320-480 m³/h

可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中循环，从而避免形成热点。可通过导向架轻松维护风扇。

特征

型号	SK 3350.115
产品描述	可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中永久循环，从而避免形成热点。
您的获益	可通过导向架轻松维护和更换风扇
颜色	RAL 7035
供货范围	完成接线的单元 包括端子板和安装固定件
气流量 (自由送风)	320 m ³ /h
关于订货编号的说明	供货时间请洽询
额定工作电压	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.46 A 在 60 Hz 条件下: 0.46 A
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 6 A
尺寸	宽度: 482.6 mm 高度: 44 mm 深度: 200 mm
风扇轴距	85 mm
风扇数量	2

特征

噪音等级	在 50 Hz 条件下: 52 dB(A)
工作温度范围	-10 °C...55 °C
包装单元	1 件
净重	2.04
毛重	2.24
税率号	84145915
EAN	4028177041561
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

批准

批准	UR + C-UR (recognized) VDE
----	-------------------------------