

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3357.100

## 导向框架

状态: 2026/7/2 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3357.100 - 导向框架 用于 Vario 型架装风扇

用于架装式风扇 Vario 的导向框架：直接安装在组件支架上，或两个固定角钢安装在 19 英寸结构的固定层上。



## 特征

型号	SK 3357.100
供货范围	导向框架 包括接插件和已安装的连接电缆 可选择用于安装在 482.6 mm (19") 固定平面上的安装角轨 安装固定件
连接电缆长度	3 m
与型号相匹配	3352.500
电气连接	24 V 直流 115 - 230 V
包装单元	1 件
净重	1.395 kg
毛重	1.52 kg
税率号	84149000
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

# 特征

---

ECLASS 8.0

27180706

---

产品描述

SK3357100 指引门框 用于 SK