

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.140

壁挂式冷却装置

状态: 2025/12/24 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.140 - 壁挂式冷却装置 带基础控制器

壁挂式冷却设备，功率等级从 500 W 至 4.000 W，标准内嵌基础型控制器，液化器和电气式冷凝液蒸发器上的 RiNano 涂层。

特征

型号	SK 3361.140
材料	钢板
供货范围	已接好线 钻孔模板 安装固定件
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 750 W 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 780 W 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 510 W 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 540 W
额定工作电压	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 400 V 交流
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 1.2 A 在 60 Hz 条件下: 1.4 A
起动电流 (最大)	在 50 Hz 条件下: 3.1 A 在 60 Hz 条件下: 3.3 A
气流量 (自由送风)	外部回路: 480 m ³ /h 内部回路: 600 m ³ /h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.5
型式	壁挂式

特征

尺寸	宽度: 280 mm
	高度: 550 mm
	深度: 280 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	外循环防护等级 IP 34
	内循环防护等级 IP 54
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R134a
	量: 0.28 kg
温度调节器	基本型控制器 (出厂设置 +35 °C)
工作温度范围	20 °C...55 °C
调节范围	30 °C...55 °C
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 480 W
	额定功率 L35 L35/60 Hz: 550 W
	额定功率 L35 L50/50 Hz: 530 W
	额定功率 L35 L50/60 Hz: 640 W
前置熔断器	变压器保护开关: 6.3...10 A
包装单元	1 件
净重	20
毛重	22
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN	4028177433748
ECLASS 8.0	27180704

批准

批准

批准	UL + C-UL (listed)
	UR + C-UR (recognized)
证书	EAC
解释	符合性声明
	符合性声明 UK