

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.610

壁装式冷却装置 TopTherm Blue e

状态: 2026/5/8 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.610 - 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 0.3-4 kW

高效 Blue e 壁挂式冷却设备，制冷量范围为 300 W 至 4000 W，制冷量为 1000 W 以上的型号带集成式电冷凝液蒸发器。有“薄型”和“横向型”两种特殊规格可选。



特征

型号	SK 3361.610
型式	壁装式
您的获益	可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连，用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
颜色	RAL 9007
供货范围	带疏水 RiNano 涂层的冷凝器 已接好线（可插接的接线板） 钻孔模板 安装固定件
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/60 Hz: 0.87 kW 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.51 kW
额定工作电压	115 V, 1~, 60 Hz
额定电流 最大	在 60 Hz 条件下: 6.63 A
起动电流（最大）	在 60 Hz 条件下: 11.5 A

特征

气流量 (自由送风)	外部回路: 480 m ³ /h 内部回路: 600 m ³ /h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.58
型式	壁装式
尺寸	宽度: 280 mm 高度: 550 mm 深度: 280 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R-513A 量: 0.26 kg 全球暖化潜势 (GWP): 631 CO ₂ 等值物 (CO ₂ e): 0.16 t
温度调节器	e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C)
工作温度范围	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
贮存温度范围	-40 °C...70 °C
调节范围	20 °C...52 °C
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.55 kW 额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.6 kW
允许的工作压力 (p 最大)	28 巴
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 10 A
关于订货编号的说明	功率保护开关
包装单元	1 件

特征

净重	21.546 kg
毛重	22.68 kg
税率号	84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
产品描述	SK Blue e 冷却设备，壁挂式，.75 kW，115 V，1~，60 Hz，不锈钢，宽 x 高 x 深：280 x 550 x 280 mm

批准

批准	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明 Declaration of conformity - F-gas regulation 符合性声明 UK