

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3366.110

## 壁挂式冷却装置

状态: 2025/12/20 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3366.110 - 壁挂式冷却装置 带基础控制器

壁挂式冷却设备，功率等级从 500 W 至 4.000 W，标准内嵌基础型控制器，液化器和电气式冷凝液蒸发器上的 RiNano 涂层。

## 特征

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号                           | SK 3366.110                                                                                                              |
| 材料                           | 钢板                                                                                                                       |
| 供货范围                         | 已接好线<br>钻孔模板<br>安装固定件                                                                                                    |
| 总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求     | 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1,500 W<br>冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1,500 W<br>冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1,050 W<br>冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1,100 W |
| 额定工作电压                       | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                   |
| 额定电流 最大                      | 在 50 Hz 条件下: 14.3 A<br>在 60 Hz 条件下: 14.7 A                                                                               |
| 起动电流（最大）                     | 在 50 Hz 条件下: 43 A<br>在 60 Hz 条件下: 47 A                                                                                   |
| 气流量（自由送风）                    | 外部回路: 910 m <sup>3</sup> /h<br>内部回路: 860 m <sup>3</sup> /h                                                               |
| 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35 | 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4                                                                                            |
| 型式                           | 壁装式                                                                                                                      |
| 尺寸                           | 宽度: 435 mm<br>高度: 1,590 mm<br>深度: 205 mm                                                                                 |

## 特征

|                                                        |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准                               | 外循环防护等级 IP 34<br>内循环防护等级 IP 54                                                                                           |
| 制冷剂/制冷媒质                                               | 制冷剂: R134a<br>量: 0.7 kg                                                                                                  |
| 温度调节器                                                  | 基本型控制器 (出厂设置 +35 °C)                                                                                                     |
| 工作温度范围                                                 | 20 °C...55 °C                                                                                                            |
| 调节范围                                                   | 30 °C...55 °C                                                                                                            |
| 额定功率 Pel                                               | 额定功率 L35 L35/50 Hz: 1,075 W<br>额定功率 L35 L35/60 Hz: 1,200 W<br>额定功率 L35 L50/50 Hz: 1,265 W<br>额定功率 L35 L50/60 Hz: 1,375 W |
| 前置熔断器                                                  | 自动保险器/熔丝: 20 A                                                                                                           |
| 包装单元                                                   | 1 件                                                                                                                      |
| 净重                                                     | 68.4                                                                                                                     |
| 毛重                                                     | 72                                                                                                                       |
| Custom Tariff Number China<br>(deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 84180000                                                                      |
| EAN                                                    | 4028177429680                                                                                                            |
| ECLASS 8.0                                             | 27180704                                                                                                                 |

## 批准

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 证书 | EAC                |

# 批准

---

解释

符合性声明

符合性声明 UK