

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3373.540 空气/水热交换器

状态: 2026/6/28 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3373.540 - 空气/水热交换器 壁装式

功率等级从 375 至 5000 W。用于恶劣环境。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。

特征

| | |
|----------------------|--|
| 型号 | SK 3373.540 |
| 型式 | 壁装式 铜/黄铜导水零件 (Cu/CuZn) |
| 产品描述 | 用于在恶劣环境以及温度范围高达 +70 °C 的环境条件中使用。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 已接好线 钻孔模板 密封固定材料 |
| 总冷却功率 | 400 l/h 时 L 35 W 10: 2 kW |
| 额定工作电压 | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz |
| 额定功率 P_{el} | 在 50 Hz 条件下: 110 W 在 60 Hz 条件下: 140 W |
| 额定电流 最大 | 在 50 Hz 条件下: 0.22 A 在 60 Hz 条件下: 0.25 A |
| 允许的工作压力 ($p_{最大}$) | 1: 10 巴 |
| 开关打开持续时间 | 100 % |
| 冷却媒质 | 水 (规范见我们的网站) |
| 进水温度 | 1 °C...30 °C |

特征

| | |
|--------------------------|--|
| 接水口 | ½" 软管接头 G ¾" AG |
| 温度调节器 | e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C) |
| 工作温度范围 | 1 °C...70 °C |
| 说明 | 在带有 e 舒适型控制器的型式中具有集成式止回阀 |
| 尺寸 | 宽度: 400 mm 高度: 950 mm 深度: 145 mm |
| 关于订货编号的说明 | 供货时间请洽询 |
| 调节范围 | 20 °C...55 °C |
| 前置熔断器 | 变压器保护开关: 3.5...5 A |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 22 kg |
| 毛重 | 22.3 kg |
| 税率号 | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| 产品描述 | SK 空气/水热交换器, 壁挂式, 2 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, 舒适型控制器, 导水部件: 铜/黄铜, 宽 x 高 x 深: 400 x 950 x 145 mm |

批准

批准

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)