



SK 3378.300

液体冷却柜 (LCP)

状态: 2026/2/12 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3378.300 - 液体冷却柜 (LCP) LCP 工业机柜

空气/水热交换器位于 VX25 并柜系统中。适用于深度为 600 或 800 mm 以及高度为 2,000 mm 的 VX25 机柜。可实现两侧各 5 KW 或者单侧 10 KW 排气。可在设备上方或下方灵活地连接供水。

特征

型号	SK 3378.300
型式	铜/黄铜导水零件 (Cu/CuZn)
产品描述	空气/水热交换器位于 VX25 并柜系统中。适用于深度为 600 或 800 mm 以及高度为 2,000 mm 的 VX25 机柜。可实现两侧各 5 KW 或者单侧 10 KW 的冷气排放。可在设备上方或下方灵活地进行水管路连接。
颜色	RAL 7035
供货范围	可立即连接的冷却单元，已在接线箱上布线 带显示屏的前门 后壁 多语种资料
总冷却功率	2000 l/h 时 L 35 W 10: 9.5 kW
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 350 W 在 60 Hz 条件下: 350 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 2.65 A 在 60 Hz 条件下: 2.62 A
允许的工作压力 (p 最大)	1 - 6 巴
接线方式	接线端子
开关打开持续时间	100 %

特征

冷却媒质	水（规范见我们的网站）
进水温度	7 °C...30 °C
接水口	G ¾" IG
温度调节器	e 舒适型控制器（出厂设置 +35 °C）
工作温度范围	5 °C...70 °C
说明	可通过侧面螺钉固定进行并柜
尺寸	宽度: 300 mm 高度: 2,000 mm 深度: 600 mm
噪音等级	60 dB(A)
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 4 A
调节范围	20 °C...55 °C
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 55
包装单元	1 件
净重	111.5
毛重	121.5
税率号	84158300
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN	4028177958265
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

解释	符合性声明
----	-------