

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3431.030

## NH 熔丝负荷断路器，规格 000

状态: 2026/4/2 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.030 - NH 熔丝负荷断路器，规格 000



## 特征

型号	SV 3431.030
型式	For 60 mm busbar systems
材料	玻璃纤维增强的聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银硬质铜
颜色	主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7001
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
导线出线	下面
接线方式	框型接线柱
最大额定工作电流	100 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于 NH 规格	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)

## 特征

---

尺寸	宽度: 53 mm 高度: 213 mm
圆导线连接	2.5 - 50 mm <sup>2</sup>
适合于母线	高度: 5, 10 mm
极数	3 极
圆导体横截面	2.5 - 50 mm <sup>2</sup>
包装单元	1 件
净重	0.599 kg
毛重	0.62 kg
铜成分 (kg/件)	0.15
税率号	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
产品描述	NH母线式负荷断路器

## 批准

---

批准	CQC-CCC
解释	符合性声明 符合性声明 UK