

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.030

NH 熔丝负荷断路器，规格 000

状态: 2026/7/4 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.030 - NH 熔丝负荷断路器，规格 000



特征

型号	SV 3431.030
型式	带电子式熔丝监控 适用于 60 mm 母线系统
材料	玻璃纤维增强的聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银硬质铜
颜色	主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7001
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
导线出线	下面
接线方式	框型接线柱
最大额定工作电流	100 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于 NH 规格	000

特征

Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)
尺寸	宽度: 53 mm 高度: 213 mm
圆导线连接	2.5 - 50 mm ²
适合于母线	高度: 5, 10 mm
极数	3 极
圆导体横截面	2.5 - 50 mm ²
包装单元	1 件
净重	0.599 kg
毛重	0.62 kg
铜成分 (kg/件)	0.15
税率号	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
产品描述	NH母线式负荷断路器

批准

批准	CQC-CCC
解释	符合性声明 符合性声明 UK