Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






SV 3431.030 NH 熔丝负荷断路器,规格 000

状态: 2025/12/9 (来源: rittal.com/tw-zh)



SV 3431.030 - NH 熔丝负荷断路器,规格 000







特征

型号	SV 3431.030
材料	玻璃纤维增强的聚酰胺 防火性能根据 UL 94
	触点轨道: 镀银硬质铜
颜色	主体架: RAL 7035 箱盖: RAL 7001
用于母线系统,中心距离为	60 mm
导线出线	下面
接线方式	框型接线柱
最大额定工作电流	100 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于 NH 规格	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)

© Rittal 2025

特征

尺寸	宽度: 53 mm 高度: 213 mm
圆导线连接	2.5 - 50 mm ²
适合于母线	高度: 5, 10 mm
极数	3 极
Round conductor cross-section	2.5 - 50 mm ²
包装单元	1件
净重	0.599
毛重	0.62
铜成分(kg/件)	0.15
税率号	85369095
EAN	4028177628731
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

批准

批准	CQC-CCC	
解释	符合性声明	
	符合性声明 UK	

© Rittal 2025