

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3433.010 母线式熔丝座

状态: 2026/4/2 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3433.010 - 母线式熔丝座

3极，适合 60 mm 的母线中心距。

## 特征

|                  |   |
|------------------|---|
| 型号               | SV 3433.010   |
| 材料               | 母线式保险丝座：玻璃纤维增强的热塑性聚脂（PBT）<br>防接触保护：聚酰胺<br>防火性能符合 UL 94-V0 |
| 颜色               | RAL 7035  |
| 说明               | 使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管  |
| 用于母线系统，中心距离为...  | 60 mm   |
| 接线方式             | 框型接线柱   |
| 保险器熔丝            | D III-E 33（螺钉定位器）   |
| 额定绝缘电压 $U_i$     | 690 V   |
| 额定电流 最大          | 63 A  |
| 额定工作电压           | 690 V (直流)<br>690 V, 3~                                   |
| 说明               | 用于使用 DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 标准的保险器熔丝            |
| 尺寸               | 宽度: 57 mm<br>高度: 209 mm                                   |
| 圆导线连接            | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup>                                  |
| 适合于母线            | 高度: 5, 10 mm  |
| 极数               | 3 极   |
| 额定工作电压 (L1 + L2) | 690 V (直流)  |

## 特征

---

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 额定工作电压 (L1 + L3) | 690 V (直流)               |
| 圆导体横截面           | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |
| 包装单元             | 10 件                     |
| 净重               | 3 kg                     |
| 毛重               | 3.18 kg                  |
| 铜成分 (kg/件)       | 0.071                    |
| 税率号              | 85369095                 |
| ETIM 9           | EC001644                 |
| ETIM 8           | EC001644                 |
| ECLASS 8.0       | 27142120                 |
| 产品描述             | SV母线式熔丝座                 |

## 批准

---

|    |  |
|----|--|
| 批准 | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping |
| 解释 | 符合性声明  |