

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3439.010 连接适配器

状态: 2026/5/13 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3439.010 - 连接适配器

用于中心距离为 60 mm 的母线系统。

特征

型号	SV 3439.010
材料	盖板: ABS 主体架: 玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT) 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
额定电流 最大	600 A
额定工作电压	690 V, 3~
导线出线	上/下
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 UL 认证, 仅适用于与 AC 应用连接 DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架 9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。
极数	3 极
尺寸	宽度: 180 mm 高度: 247 mm
圆导线连接, 多芯	35 - 240 mm ²
适合于母线	高度: 5, 10 mm
用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高)	24 x 21 mm
包装单元	1 件

特征

净重	4.36 kg
毛重	4.635 kg
铜成分 (kg/件)	0.732
税率号	85369010
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	SV 母线连接适配器

批准

批准	ABS
解释	符合性声明 符合性声明 UK