
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3454.500 导线接线端子

状态: 2025/11/5 (来源: rittal.com/tw-zh)



SV 3454.500 - 导线接线端子

连接圆导线和叠层铜母线。

特征

型 号	SV 3454.500
产品描述	用于连接圆导线和叠层铜母线。
材料	钢板
表面	镀锌,钝化
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)	22.5 x 20 mm
说明	使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
圆导线连接	70 - 185 mm²
用于母线厚度	5 mm
包装单元	15 件
净重	1.95
毛重	1.982
本型号(含包装)PCF(出厂前)	7.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	85369010
EAN	4028177042711
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

© Rittal 2025 2

批准

批准	UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025