



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






SV 3584.020

铜包铝母线

状态: 2026/2/9 (来源: rittal.com/tw-zh)

SV 3584.020 - 铜包铝母线

覆铜的铝制母线。



特征

| | |
|---------|--|
| 型号 | SV 3584.020 |
| 产品描述 | 铜包铝母线适用于配置带母线支架 9340.000/9340.050 的母线系统。 |
| 材料 | 铝 铜 |
| 长度 | 2,400 mm |
| 额定电流 最大 | 328 A |
| 说明 | 在轨道温度为 65 °C 和环境温度为 35 °C 的条件下得出额定温度 修正图根据 DIN EN 43 671 进行个性化剪裁 |
| 标准 | DIN EN 13 601 |
| 横截面 | 30 mm x 5 mm |
| 尺寸 | 长度: 2,400 mm |
| 包装单元 | 6 件 |
| 净重 | 8.52 |

特征

| | |
|------------|---------------|
| 毛重 | 9 |
| 铜成分 (kg/件) | 0.52 |
| 税率号 | 74071000 |
| EAN | 4028177686571 |
| ETIM 9 | EC001522 |
| ETIM 8 | EC001522 |
| ECLASS 8.0 | 27370303 |

批准

| | |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
|----|-------------------|