

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062

卫生型操作箱体

状态: 2026/4/4 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.062 - 卫生型操作箱体

显示器、PC 和其他带显示器的组件在控制室受到卫生和安全地保护。屋面坡度 30°倾斜，避免放置物体且液体可快速流出。

特征

型号	HD 4000.062
您的获益	顶盖向前倾斜 30° 安装条高度可与屏幕适应调节至 24" TFT 工作台支架，高度可调，可用屏幕最大可达 24"
材料	箱体和门：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 卫生型锁芯：不锈钢 1.4404 (AISI 316L) 检视窗：聚碳酸酯 密封件：硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600 检视窗用透明片：聚碳酸酯
表面	箱体和门：拉丝，粒度 400，粗糙度 < 0.8 μm 密封件：染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围	箱体四周封闭 带有检视窗和嵌入式密封圈的门 门铰链在右边 托架用于台式 TFT 液晶显示屏，采用 VESA 75/100
选项	无透明片 安装板取代安装条 爆发装置用于触屏操作板而非透明片 HD 键盘存放
尺寸	宽度: 810 mm 前面高度: 692 mm 高度 后面: 848 mm 深度: 266 mm

特征

透明表明	检视窗宽度: 535 mm 检视窗高度: 325 mm
箱体材料厚度	1.5 mm
门材料厚度	2 mm
Protection category NEMA	NEMA 4X
IK 编码	IK08
包装单元	1 件
净重	33.2 kg
毛重	33.2 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101