

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062

卫生型操作箱体

状态: 2026/2/6 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

HD 4000.062 - 卫生型操作箱体

显示器、PC和其他带显示器的组件在控制室受到卫生和安全地保护。屋面坡度30°倾斜，避免放置物体且液体可快速流出。

特征

型号	HD 4000.062
您的获益	顶盖向前倾斜30° 安装条高度可与屏幕适应调节至24" TFT工作台支架，高度可调，可用屏幕最大可达24"
材料	箱体和门：不锈钢1.4301(AISI 304) 卫生型锁芯：不锈钢1.4404(AISI 316L) 检视窗：聚碳酸酯 密封件：硅树脂，符合FDA规程21 CFR 177.2600 检视窗用透明片：聚碳酸酯
表面	箱体和门：拉丝，粒度400，粗糙度<0.8 μm 密封件：染成蓝色(RAL 5010)
供货范围	箱体四周封闭 带有检视窗和嵌入式密封圈的门 门铰链在右边 托架用于台式TFT液晶显示屏，采用VESA 75/100
选项	无透明片 安装板取代安装条 爆发装置用于触屏操作板而非透明片 HD键盘存放
尺寸	宽度：810 mm 前面高度：692 mm 高度 后面：848 mm 深度：266 mm

特征

透明表明	检视窗宽度: 535 mm 检视窗高度: 325 mm
箱体材料厚度	1.5 mm
门材料厚度	2 mm
Protection category NEMA	NEMA 4X
IK 编码	IK08
包装单元	1 件
净重	33.2
毛重	33.2
税率号	94032080
EAN	4028177709539
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101