

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.250 卫生型水平支脚

状态: 2026/5/23 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.250 - 卫生型水平支脚

水平支脚 HD 通过具有保护层且长期密封的螺纹缩短清洁时间并通过弹性脚垫将底部倾斜至 10°。

特征

型号	HD 4000.250
型式	带地面固定
您的获益	永久性密封螺纹实现全覆盖，方便清洗 可调节型底脚，可以补偿地面不平造成的倾斜（10°以内） 水平调节角的补偿功能使得在不平整的地面上也能实现轻松并柜 符合 3-A 卫生标准的认证
材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
供货范围	包括安装固定件和密封件
承载力	每个水平支脚静态承载力最大为 7000 N
尺寸	螺纹: M12
适用于	箱体类型: 卫生型紧装式控制机柜 VX VX SE TS
找平范围	122 - 175 mm
包装单元	4 件
净重	2.4 kg
毛重	2.5 kg
税率号	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622

特征

ECLASS 8.0

27189263

产品描述

HD 调节脚 M12, 122-175 MM, 1.4301 带底部固定件