



# HD 4000.885 - 大型机柜 HD

HD 大型机柜可并排布置，用于对卫生要求更高、需定期清洁的领域。



## 特征

型号	HD 4000.885
材料	箱体和门：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 卫生型锁芯：不锈钢 1.4404 (AISI 316L) 密封件：硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600 安装板：钢板
表面	箱体和门：拉丝，粒度 400，粗糙度 < 0.8 μm 安装板：镀锌 密封件：染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围	带有已焊接后壁底板的机柜框架 带有插入式密封胶条的门 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧 安装板
选项	卫生型箱体支架，带水平调节功能
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 1,800 mm 深度: 500 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	699 mm x 1,696 mm
开门角度	125°

## 特征

---

IK 编码	IK08
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 4X 类型 12
包装单元	1 件
净重	96 kg
毛重	97.5 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------