


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.742

线缆端头

状态: 2026/5/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.742 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

特征

型号	AS 4050.742
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	白色
长度	8 mm
AWG	20
内径	2.9 mm
用于横截面	0.5 mm ²
DIN 色标	是的
Multinorm	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。
供货型式	散装
包装单元	500 件
净重	0.5 kg
毛重	0.5 kg
税率号	85369010

特征

ETIM 9	EC000005
--------	----------

ETIM 8	EC000005
--------	----------

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

产品描述	线缆加工用的冷压端头，.5 mm ² ，AWG 20，白色，散装， 8mm（宽轴）
------	---

批准

批准	UL + C-UL (listed) UR
----	--------------------------