

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.745

## 线缆端头

状态: 2026/5/11 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.745 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

## 特征

|           |   |
|-----------|---|
| 型号        | AS 4050.745                                     |
| 产品描述      | 带塑料束环。  |
| 技术数据      | 耐热温度高达 105 °C                                   |
| 材料        | E-Cu, 电镀锌<br>塑料套环: 聚丙烯                          |
| 颜色        | 黑色  |
| 长度        | 8 mm  |
| AWG       | 16  |
| 内径        | 4 mm  |
| 用于横截面     | 1.5 mm <sup>2</sup>                             |
| DIN 色标    | 是的  |
| Multinorm | 是的  |
| 说明        | 与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。<br>如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。 |
| 供货型式      | 散装  |
| 包装单元      | 500 件   |
| 净重        | 0.5 kg  |
| 毛重        | 0.5 kg  |
| 税率号       | 85369010  |

## 特征

---

|            |   |
|------------|---|
| ETIM 9     | EC000005  |
| ETIM 8     | EC000005  |
| ECLASS 8.0 | 36659290  |
| 产品描述       | 线缆加工用的冷压端头, 1.5mm <sup>2</sup> , AWG 16, 黑色, 散装, 8mm (宽轴) |

## 批准

---

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|----|--------------------------|