


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.749

线缆端头

状态: 2026/2/8 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.749 - 线缆端头 盘式

带塑料束环。

特征

型号	AS 4050.749
型式	用于自动装配设备
产品描述	带塑料套环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	黑色
适用于	箱体类型: 压线机 RC 压线机 R8 压线机 R8 E
长度	8 mm
AWG	16
内径	3.5 mm
用于横截面	1.5 mm ²
DIN 色标	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
供货型式	盘式
包装单元	5,000 件
净重	5
毛重	0.722

特征

税率号 85369010

EAN 4028177805170

ETIM 9 EC000005

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

批准

批准 UL + C-UL (listed)

UR