


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.754

## 线缆端头

状态: 2026/2/1 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.754 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

## 特征

型号	AS 4050.754
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	浅蓝
长度	8 mm
AWG	24
内径	1.8 mm
威图色标	是的
用于横截面	0.25 mm <sup>2</sup>
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。
标准	AEH DIN 46228
供货型式	散装
包装单元	500 件
净重	0.5
毛重	0.026
税率号	85369010

## 特征

---

EAN 4028177815803

ETIM 9 EC000005

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

## 批准

---

批准 UL + C-UL (listed)  
UR