


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.766

线缆端头

状态: 2026/5/12 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.766 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

特征

| | |
|--------|---|
| 型号 | AS 4050.766 |
| 产品描述 | 带塑料束环。 |
| 技术数据 | 耐热温度高达 105 °C |
| 材料 | E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯 |
| 颜色 | 白色 |
| 长度 | 10 mm |
| AWG | 18 |
| 内径 | 2.8 mm |
| 威图色标 | 是的 |
| 用于横截面 | 0.75 mm ² |
| 说明 | 与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。 |
| 标准 | AEH DIN 46228 |
| 与型号相匹配 | 4051.205 4051.210 4050.452 |
| 供货型式 | 散装 |
| 包装单元 | 500 件 |
| 净重 | 0.5 kg |

特征

| | |
|------------|---|
| 毛重 | 0.049 kg |
| 税率号 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| 产品描述 | 线缆加工用的冷压端头, 0.75 mm ² , AWG 18, 10 mm, 白色, 散装, 500 件 |

批准

| | |
|----|--------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) UR |
|----|--------------------------|