

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.782**

**线缆端头**

状态: 2026/6/3 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.782 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

## 特征

|       |   |
|-------|---|
| 型号    | AS 4050.782                                     |
| 产品描述  | 带塑料束环。  |
| 技术数据  | 耐热温度高达 105 °C                                   |
| 材料    | E-Cu, 电镀锌<br>塑料套环: 聚丙烯                          |
| 颜色    | 灰色  |
| 长度    | 8 mm  |
| AWG   | 12  |
| 内径    | 4.8 mm  |
| 威图色标  | 是的  |
| 用于横截面 | 4 mm <sup>2</sup>                               |
| 说明    | 与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。<br>如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。 |
| 标准    | AEH DIN 46228                                   |
| 供货型式  | 散装  |
| 包装单元  | 500 件   |
| 净重    | 0.5 kg  |
| 毛重    | 0.114 kg  |
| 税率号   | 85369010  |

## 特征

---

|            |   |
|------------|---|
| ETIM 9     | EC000005  |
| ETIM 8     | EC000005  |
| ECLASS 8.0 | 36659290  |
| 产品描述       | 线缆加工用的冷压端头，4 mm <sup>2</sup> ，AWG 12，8 mm，灰色，散装，500 件 |

## 批准

---

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|----|--------------------------|