





AS 4050.784

线缆端头

状态: 2025/12/7 (来源: rittal.com/tw-zh)



AS 4050.784 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

特征

型号	AS 4050.784
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu,电镀锌 塑料套环:聚丙烯
颜色	灰色
长度	18 mm
AWG	12
内径	4.8 mm
威图色标	是的
DIN 色标	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。
标准	AEH DIN 46228
供货型式	散装
包装单元	100件
净重	0.1
毛重	0.041
税率号	85369010

© Rittal 2025 2

特征

EAN	4028177000018
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

批准

批准 UL + C-UL (listed)

UR