

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105 LED 工作指示灯

状态: 2026/5/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - LED 工作指示灯 用于 WS 540

用于固定至工作台，配备夹紧装置。



特征

| | |
|--------|--|
| 型号 | AS 4051.105 |
| 产品描述 | 用于固定至工作台，配备夹紧装置。 |
| 您的获益 | <p>光线强、无眩光和闪烁光的照明装置，光线均匀无阴影 可在暖白色、自然白和日光白之间选择色温，提高对比度并缓解视觉疲劳。</p> <p>色彩逼真度高，对比度强</p> <p>铝质弹簧臂配备 3D 接头，可旋转和固定，用于确定光源的位置</p> |
| 技术数据 | <p>弹簧臂：长度 970 mm 显色性：94 – 98 Ra 传动角：100°</p> |
| 材料 | <p>照明灯外壳：铝质 防眩光：模克隆 (Macrolon)</p> |
| 供货范围 | <p>LED 工作指示灯 包括固定件</p> |
| 额定功率 | 26 W |
| 连接电缆长度 | 3 m |
| 连接方式 | 插接式电源件 (CEE 7/16) 配备 AC 适配器 |

特征

| | |
|------------|---|
| 照明灯泡 | 84 SMD LED 灯 |
| 防护等级 | III (SELV) |
| 光通量 | 2,930 lm |
| 与型号相匹配 | 4051.100 |
| 工作温度范围 | -10 °C...40 °C |
| 额定工作电压 | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| 尺寸 | 宽度: 545 mm 高度: 90 mm 深度: 35 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 2.5 kg |
| 毛重 | 4.2 kg |
| 税率号 | 94054990 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36629090 |
| 产品描述 | LED 工作照明灯, 适用于 WS 540, 可调光, 230 V/50 Hz |