Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4051.229

导线软管

状态: 2025/6/30 (来源: rittal.com/tw-zh)



AS 4051.229 - 导线软管 用于 WT 线缆加工中心的线缆存储架

用于将线缆从线缆储存架输入线缆加工中心。输线软管避免线缆从外部伸入机器区域。软管可用于将不同的线缆输入线缆加工中心,或用作 WT Tube 12 线缆储存架的替代材料。



特征

型号	AS 4051.229
产品描述	用于将线缆从线缆储存架输入线缆加工中心。输线软管避免线缆从外部伸入机器区域。软管可用于将不同的线缆输入线缆加工中心,或用作 WT Tube 12 线缆储存架的替代材料。
您的获益	始终具有最高品质 使用方便 确保金属丝的最佳运行特性 经过检测的软管材料
材料	特氟龙
供货范围	1 VE = 50 m 特氟龙软管
说明	如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。
与型号相匹配	4051218 Drahtlager WT Tube 12 4051213 Drahteinzugsblock WT 12
尺寸	长度: 50 m
最小电缆直径	0.5 mm

© Rittal 2025 2

特征

最大电缆直径	6 mm
Outer diameter	10 mm
包装单元	1件
净重	0.06
税率号	39173900

© Rittal 2025 3