

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.229

导线软管

状态: 2026/3/12 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.229 - 导线软管 用于全自动线缆加工中心 WT 和线材处理系统

用于将线缆从线缆储存架输入线缆加工中心。输线软管避免线缆从外部伸入机器区域。软管可用于将不同的线缆输入线缆加工中心，或用作 WT Tube 12 线缆储存架的替代材料。



特征

型号	AS 4051.229
产品描述	用于将线缆从线缆存储料架引导至全自动线缆加工中心WT 的进线模块，同时用于线缆处理系统中各个系统模块的布线路径规划。
您的获益	始终具有最高品质 使用方便 确保金属丝的最佳运行特性 经验证的软管材料
材料	特氟龙
供货范围	1 VE = 50 m 特氟龙软管
说明	如需单独咨询，请联系您的威图销售顾问。 如需精确的布线设计，请咨询您的威图专家
与型号相匹配	4051.218 4051.213 4051.260 4051.261 4051.264

特征

尺寸	长度: 50 m
Outer diameter	10 mm
包装单元	1 件
税率号	39173900
产品描述	用于将线缆从线缆储存架输入线缆加工中心。输线软管避免线缆从外部伸入机器区域。软管可用于将不同的线缆输入线缆加工中心，或用作 WT Tube 12 线缆储存架的替代材料。