

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.538

## 线缆端头

状态: 2026/3/11 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.538 - 线缆端头 盘式

带塑料束环。

## 特征

型号	AS 4051.538
产品描述	带塑料套环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	黄色
长度	10 mm
AWG	18
内径	3.5 mm
威图色标	是的
用于横截面	1 mm <sup>2</sup>
Multinorm	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
供货型式	盘式
包装单元	4,000 件
净重	4 kg
毛重	0.617 kg
税率号	85369010
ETIM 9	EC000005

## 特征

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
产品描述	Wire end ferrules 1.0 mm <sup>2</sup> x 10 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: yellow, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 1.0 mm <sup>2</sup>

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------