Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AS 4051.578

# 线缆端头

状态: 2026/11/22 (来源: www.rittal.com/tw-zh)

# AS 4051.578 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

## 特征

| | |
|---|---|
| 型号 | AS 4051.578 |
| 产品描述 | 带塑料束环。 |
| 技术数据 | 耐热温度高达 105 °C |
| 材料 | E-Cu，电镀锌<br>塑料套环：聚丙烯 |
| 颜色 | 白色 |
| 长度 | 10 mm |
| AWG | 18 |
| 内径 | 3.4 mm |
| 威图色标 | 是的 |
| Multinorm | 是的 |
| 说明 | 与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。<br>如需单独咨询，请联系您的威图销售顾问。 |
| 供货型式 | 散装 |
| 包装单元 | 500 件 |
| 净重 | 0.5 |
| 税率号 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |

# 特征

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| 产品描述 | 线缆加工用的冷压端头，0.75 $mm^2$，白色，散装，10 mm |

# 批准

| | |
|---|---|
| 批准 | UL + C-UL (listed)<br>UR |