

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.599

## 线缆端头

状态: 2026/5/12 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.599 - 线缆端头 盘式

带塑料束环。

## 特征

型号	AS 4051.599
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	白色
长度	8 mm
AWG	18
内径	2.8 mm
威图色标	是的
用于横截面	0.75 mm <sup>2</sup>
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
标准	AEH DIN 46228
供货型式	盘式
包装单元	5,000 件
净重	5 kg
毛重	0.598 kg
税率号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

## 特征

---

ECLASS 8.0

36659290

---

产品描述

Wire end ferrules for crimping machines, 0.75 mm<sup>2</sup>, AWG 18, 8 mm, orange, on belt, 5000 pc(s).

## 批准

---

批准

UL + C-UL (listed)

UR