


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4051.641**

**线缆端头**

状态: 2026/6/19 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.641 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

## 特征

型号	AS 4051.641
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	灰色
长度	10 mm
AWG	18
内径	2.8 mm
用于横截面	0.75 mm <sup>2</sup>
DIN 色标	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。
标准	AEH DIN 46228
与型号相匹配	4051.205 4051.210
供货型式	散装 (每 100 件 10 VE)
包装单元	1,000 件
净重	1 kg
毛重	0.11 kg

## 特征

---

税率号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
产品描述	线缆加工用的冷压端头，0.75 mm <sup>2</sup> ，AWG 18，灰色，10 mm，散装 (每 100 件 10 VE) ， 1000 件

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed) UR
----	--------------------------