

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.018

螺丝刀

状态: 2026/4/4 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.018 - 螺丝刀 非绝缘

螺丝刀符合人体工程学且节省力气。



特征

| | |
|-------------|--|
| 型号 | AS 4052.018 |
| 型式 | 用于一字型槽螺钉 |
| 产品描述 | 螺丝刀完美符合人体工程学且节省力气。 |
| 您的获益 | 手柄头带防滚动保护和清晰的螺丝标识 黑色氧化处理的刀头确保精准的匹配度 手和手柄的完美啮合实现了更高的扭矩并防止疲劳操作 |
| 材料 | 刀片：铬钼钒合金 手柄内部：硬塑料 手柄头：高灵活弹性塑料 |
| 颜色 | 手柄：煤黑色和威图力量粉色 |
| 刀片直径 | 5 mm |
| 刀片长度 | 25 mm |
| 刀片（宽度 x 厚度） | 5.5 x 1 mm |
| 刀头类型 | SL |
| 手柄直径 | 21 mm |
| 手柄长度 | 60 mm |

特征

| | |
|------------|---|
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.03 kg |
| 毛重 | 0.036 kg |
| 税率号 | 82054000 |
| ETIM 9 | EC000144 |
| ETIM 8 | EC000158 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |
| 产品描述 | Screwdriver Stubby, uninsulated SL SL 5,5 x 1 |
