



# AS 4052.101 - 螺丝刀 绝缘

带有较长纤细型手柄和高性能绝缘刀头。

## 特征

型号	AS 4052.101
型式	绝缘保护 1000 V 用于一字型槽螺钉
产品描述	带有较长纤细型手柄和高性能绝缘刀头。
您的获益	符合人体工程学的手柄型式可节省力气 手柄头带防滚动保护和清晰的螺丝标识 黑色氧化处理的刀头确保精准的匹配度 手柄比同类产品纤细 30%，绝缘刀头比同类产品纤细 50% 手和手柄的完美啮合实现了更高的扭矩并防止疲劳操作
材料	刀片：铬钼钒合金 手柄内部：硬塑料 手柄头：高灵活弹性塑料
颜色	手柄：煤黑色和威图力量粉色
刀片直径	3.5 mm
刀片长度	100 mm
刀片（宽度 x 厚度）	3 x 0.5 mm
刀头类型	SL
手柄直径	25 mm
手柄长度	105 mm
标准	IEC 60 900
包装单元	3 件

# 特征

---

税率号	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406
产品描述	Screwdriver insulated SL 3 x 0,5

---