

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.001

压线钳

状态: 2026/3/3 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.001 - 压线钳 用于套接管

用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。



特征

型号	AS 4054.001
型式	带角度的
产品描述	用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。
您的获益	导体横截面大时可节省力气 始终如一的高质量冲压 带标识的冲模工位用于精确加工相应横截面 可拆卸式棘轮
材料	高质特殊模具钢
表面	无光泽，镀铬
颜色	手柄：煤黑色和威图力量粉色
冲压	方形压接
电缆穿引方向	前侧
尺寸	高度: 59 mm 长度: 198 mm

特征

AWG	22 - 10
用于横截面	0.5 - 6 mm ²
包装单元	1 件
净重	0.452 kg
毛重	0.462 kg
税率号	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
产品描述	Crimping pliers for wire end ferrules