

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.010 手动液压开孔器

状态: 2026/2/11 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.010 - 手动液压开孔器

用于冲压圆形、正方形和矩形开孔。



## 特征

|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号    | AS 4055.010                                                                                            |
| 型式    | 垂直型，带可 90° 弯曲和 360° 旋转的气缸头                                                                             |
| 产品描述  | 用于冲压圆形、正方形和矩形开孔。                                                                                       |
| 您的获益  | 内置高压阀可延长模具使用寿命                                                                                         |
| 材料    | 铝                                                                                                      |
| 供货范围  | 手动液压开孔器<br>液压螺钉直径 Ø 19 mm<br>液压螺钉直径 Ø 9.5/19 mm<br>HSS 手钻直径 11 mm<br>间隔衬套组（3 段式结构）<br>塑料箱              |
| 液压式操作 | 圆形开孔器直径高达 82 mm<br>矩形开孔器可应用至 46 x 86 mm<br>冲压力 75 kN<br>最大工作压力为 680 bar/9850 psi<br>方孔冲头，最大 92 × 92 mm |
| 包装单元  | 1 件                                                                                                    |
| 净重    | 3.3                                                                                                    |

# 特征

|            |               |
|------------|---------------|
| 毛重         | 3.36          |
| 税率号        | 84678900      |
| EAN        | 4028177807914 |
| ETIM 9     | EC001085      |
| ETIM 8     | EC001085      |
| ECLASS 8.0 | 21049046      |