

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.020

## 手动液压开孔器

状态: 2026/2/8 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.020 - 手动液压开孔器

用于冲压圆形、正方形和矩形开孔。



## 特征

型号	AS 4055.020
型式	便捷型，带液压系统软管和独立气缸
产品描述	用于冲压圆形、正方形和矩形开孔。
您的获益	内置高压阀可延长模具使用寿命
材料	铝
供货范围	手动液压开孔器 液压螺钉直径 Ø 19 mm 液压螺钉直径 Ø 9.5/19 mm HSS 手钻直径 11 mm 间隔衬套组 (3 段式结构) 塑料箱
液压式操作	圆形开孔器直径高达 82 mm 矩形开孔器可应用至 46 x 86 mm 冲压力 75 kN 最大工作压力为 680 bar/9850 psi 方孔冲头，最大 92 × 92 mm
包装单元	1 件
净重	3.4

# 特征

毛重	3.546
税率号	84678900
EAN	4028177807921
ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046