Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.122 分裂式开孔刀头,用于圆形孔

状态: 2025/12/19 (来源: rittal.com/tw-zh)



AS 4055.122 - 分裂式开孔刀头,用于圆形孔 用于不锈钢,带 3 倍分裂式刀头

用于冲压圆形切口

特征

型号	AS 4055.122
型式	带 3 倍分裂式刀头
产品描述	用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
供货范围	凹型模具 凸模
材料可加工	不锈钢
最大可加工不锈钢材料厚度	2 mm
Ø 开孔器	22.5 mm
说明	通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
拉紧螺栓(直径x长度)	11.1 x 60 mm
液压拉紧螺栓直径	11.1 mm 19 cm
包装单元	1件
净重	0.093
毛重	0.113
税率号	82073010

© Rittal 2025

特征

EAN	4028177808010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025