

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.125

分裂式开孔刀头，用于圆形孔

状态: 2026/4/15 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.125 - 分裂式开孔刀头，用于圆形孔用于不锈钢， 带 3 倍分裂式刀头

用于冲压圆形切口

特征

型号	AS 4055.125
型式	带 3 倍分裂式刀头
产品描述	用于冲压圆形切口。需要配合螺旋扳手或液压开孔器操作。
供货范围	凹型模具 凸模
材料可加工	不锈钢
最大可加工不锈钢材料厚度	2 mm
Ø 开孔器	25.4 mm
用于螺纹	M25
说明	通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
拉紧螺栓（直径 x 长度）	11.1 x 60 mm
液压拉紧螺栓直径	11.1 mm 19 cm
包装单元	1 件
净重	0.121 kg
毛重	0.142 kg

特征

税率号	82073010
-----	----------

ETIM 9	EC000156
--------	----------

ETIM 8	EC000156
--------	----------

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------

产品描述	Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
------	--