### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## AS 4055.132 分裂式开孔刀头,用于圆形孔

状态: 2025/12/15 (来源: rittal.com/tw-zh)



# AS 4055.132 - 分裂式开孔刀头,用于圆形孔 用于不锈钢,带 3 倍分裂式刀头

用于冲压圆形切口

#### 特征

型号	AS 4055.132
型式	带 3 倍分裂式刀头
产品描述	用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
供货范围	凹型模具 凸模
材料可加工	不锈钢
最大可加工不锈钢材料厚度	2.5 mm
Ø 开孔器	32.5 mm
用于螺纹	M32
NA 1111	汤汁棚挨忙千米尔加工时应休用 <u>类球热</u> 汤的拉眼棚垫
说明 	通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
迟明 Suitable for hydraulic bolt order number	进过螺旋扳于进行加工的应使用带球轴承的拉紧螺栓 4055.663
Suitable for hydraulic bolt order	
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Suitable for hydraulic bolt order number 拉紧螺栓(直径 x 长度)	4055.663 19 x 55 mm
Suitable for hydraulic bolt order number 拉紧螺栓(直径 x 长度) 液压拉紧螺栓直径	4055.663  19 x 55 mm  19 mm
Suitable for hydraulic bolt order number 拉紧螺栓(直径 x 长度) 液压拉紧螺栓直径	4055.663  19 x 55 mm  19 mm  1 件
Suitable for hydraulic bolt order number 拉紧螺栓(直径 x 长度) 液压拉紧螺栓直径 包装单元	4055.663  19 x 55 mm  19 mm  1 件  0.232

© Rittal 2025

### 特征

EAN	4028177808058
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3