

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.522

分裂式开孔刀头，用于圆形孔

状态: 2026/6/17 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.522 - 分裂式开孔刀头，用于圆形孔用于钢板，带 3 倍分裂式刀头

用于冲压圆形切口

特征

| | |
|--|--|
| 型号 | AS 4055.522 |
| 型式 | 带 3 倍分裂式刀头 |
| 产品描述 | |
| 供货范围 | 凹型模具 凸模 |
| 材料可加工 | 钢板 |
| 最大可加工钢板材料厚度 | 2 mm |
| Ø 开孔器 | 22.5 mm |
| 说明 | 通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓 其他尺寸参见圆形不锈钢间隙式打孔器 |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661 |
| 拉紧螺栓（直径 x 长度） | 9.5 x 50 mm |
| 液压拉紧螺栓直径 | 9.5 mm 19 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.088 kg |
| 毛重 | 0.108 kg |

特征

| | |
|-----|----------|
| 税率号 | 82073010 |
|-----|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000156 |
|--------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000156 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
|------------|----------|

| | |
|------|---|
| 产品描述 | Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting |
|------|---|