

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.537

分裂式开孔刀头，用于圆形孔

状态: 2026/5/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.537 - 分裂式开孔刀头，用于圆形孔用于钢板，带 3 倍分裂式刀头

用于冲压圆形切口

特征

型号	AS 4055.537
型式	带 3 倍分裂式刀头
产品描述	
供货范围	凹型模具 凸模
材料可加工	钢板
最大可加工钢板材料厚度	3 mm
Ø 开孔器	37 mm
说明	通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓 其他尺寸参见圆形不锈钢间隙式打孔器
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
拉紧螺栓（直径 x 长度）	19 x 55 mm
液压拉紧螺栓直径	19 mm
包装单元	1 件
净重	0.281 kg
毛重	0.314 kg
税率号	82073010

特征

ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
产品描述	Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting