

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.580

# 分裂式开孔刀头套件 M16 至 M40

状态: 2026/3/12 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.580 - 分裂式开孔刀头套件 M16 至 M40 用于钢板，带 3 倍分裂式刀头

用于冲压圆形切口

## 特征

型号	AS 4055.580
型式	带 3 倍分裂式刀头
产品描述	用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
供货范围	5 个凹模 5 个凸模 塑料箱
材料可加工	钢板
最大可加工钢板材料厚度	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
∅ 开孔器	16.2 mm 20.4 mm 25.4 mm 32.5 mm 40.5 mm
用于螺纹	M16 M20 M25 M32 M40

# 特征

说明	通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
包装单元	1 件
净重	1 kg
毛重	1.039 kg
税率号	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
产品描述	Splitter hole punch set, M16 to M40 for sheet steel, with triple splitting