

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.581

# 分裂式开孔刀头套件 M12 至 M40

状态: 2026/7/2 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.581 - 分裂式开孔刀头套件 M12 至 M40 用于钢板，带 3 倍分裂式刀头

用于冲压圆形切口

## 特征

型号	AS 4055.581
型式	带 3 倍分裂式刀头
产品描述	用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
供货范围	6 个凹模 6 个凸模 带球轴承的拉紧螺栓直径 6 x 40 mm 带球轴承的拉紧螺栓直径 9.5 x 50 mm 带球轴承的拉紧螺栓直径 19 x 55 mm HSS 手钻直径 10 mm 1 瓶润滑膏 塑料箱
材料可加工	钢板
最大可加工钢板材料厚度	1.5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm

# 特征

---

Ø 开孔器	12.5 mm
	16.2 mm
	20.4 mm
	25.4 mm
	32.5 mm
	40.5 mm

---

用于螺纹	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40

---

说明	通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
----	-------------------------

---

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663

---

包装单元	1 件
------	-----

---

净重	2.2 kg
----	--------

---

毛重	2.256 kg
----	----------

---

税率号	82073010
-----	----------

---

ETIM 9	EC002121
--------	----------

---

ETIM 8	EC002121
--------	----------

---

ECLASS 8.0	21044719
------------	----------

---

产品描述	Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting
------	--