Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4055.582 分裂式开孔刀头套件 PG 9 至 PG 21

状态: 2025/8/26 (来源: rittal.com/tw-zh)



AS 4055.582 - 分裂式开孔刀头套件 PG 9 至 PG 21 用于钢板,带 3 倍分裂式刀头

用于冲压圆形切口

特征

型号	AS 4055.582
型式	带 3 倍分裂式刀头
产品描述	用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
供货范围	6 个凹模
	6 个凸模
	2 个带球轴承的拉紧螺栓直径 9.5 x 50 mm
	HSS 手钻直径 10 mm
	1 管润滑膏
	塑料箱
材料可加工	 钢板
最大可加工钢板材料厚度	2 mm
Ø开孔器	15.2 mm
	18.6 mm
	20.4 mm
	22.5 mm
	28.3 mm
	30.5 mm
说明	通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
包装单元	1件

© Rittal 2025

特征

净重	1.08
毛重	1.09
税率号	82073010
EAN	4028177808850
ECLASS 8.0	21044719

© Rittal 2025