

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4127.210

门位开关

状态: 2026/1/2 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4127.210 - 门位开关

带安装附件，带或不带连接线缆。

特征

| | |
|--------------------------|--|
| 型号 | SZ 4127.210 |
| 型式 | 带用于摇架的翻转杠杆，无连接线 |
| 作用方式 | 翻转杠杆的操作通过钢板门的管状门框进行，如果是玻璃门，则通过一个包括在供货范围内的适配器进行。 |
| 说明 | 安装在 VX IT 中，必须搭配 VX 门位开关安装支架使用 |
| 额定相间冲击耐受电压 | 6000 V 交流 |
| 额定绝缘电压 | 400 V 交流 |
| 安装可能性 | 用于 TS 机柜，带已安装的大型摇架 用于标准和舒适灯 |
| 电气连接 | 240 V 交流/6 A 125 V 交流/8 A 24 V 交流/6 A 24 V 直流/6 A |
| 额定工作电压 | 400 V |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 40 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.231 |
| 毛重 | 0.235 |
| 税率号 | 85365019 |
| EAN | 4028177581326 |

特征

ETIM 9 EC002626

ETIM 8 EC002626

ECLASS 8.0 27189266

批准

批准 CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)

解释 符合性声明
符合性声明 UK